

# hadice z plastu PUN-E-10x1,25-BL

č. dílu: 535328

FESTO

vhodná pro nástrčná připojení QS, velmi ohebná, odolná hydrolýze,  
odolná mikrobům, povoleno použití při výrobě potravin.  
výběhový typ. k dodání do r. 2012.



## katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	10 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	60 mm
vnitřní průměr	7,5 mm
min. poloměr ohybu	26 mm
provozní tlak závislý na teplotě	-0,95 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
schváleno pro potravinářství	FDA 2002/72/EG
okolní teplota	-35 ... 50 °C
hmotnost výrobku dle délky	0,044 kg/m
barva	modrý
tvrdost Shore	D 52 +/-3
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu hadice	TPE-U(PU)