


elektromagnetická cívka MSFW-230AC-K5-M-EX

č. dílu: 535625

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
indikace polohy sepnutí	ne
min. čas přitažení	10 ms
spínací cyklus	100%
parametry cívky	230 V AC: 50/60 Hz, příkon 4,2 VA
přípustné kolísání frekvence	+/- 5 %
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
kategorie ATEX pro plyny	II 2G
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	Ex mb II T5
ATEX kategorie pro prach	II 2D
Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu	Ex tD A21 IP65 T95°C
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU)
Ex - teplota okolí	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
certifikát vydavatele	PTB 03 ATEX 2098 X
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX) podle směrnice EU pro nízké napětí
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-20 ... 40 °C
hmotnost výrobku	170 g
elektrické připojení	kabel
délka kabelu	5 m
jmenovitý průřez vodiče	0.75 mm ²
typ upevnění	s drážkovanou maticí
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu elektromagn. cívky	hliník epoxidová pryskyřice měď ocel
informace o materiálu vinutí	měď