


filtr MS4-LF-1/4-CUV

č. dílu: 535656

FESTO

filtr 5 µm, nádobka z kovu, plně automatické odpouštění kondenzátu,
směr proudění zleva doprava.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------------|--|
| velikost | 4 |
| řada | MS |
| montážní poloha | svisle +/- 5° |
| stupeň filtrace | 5 µm |
| odpouštění kondenzátu | plně automatický |
| konstrukce | sintrovaný filtr s odstředivým odlučovačem |
| max.množství kondenzátu | 25 ml |
| ochrana nádobky | integrováno jako kovová nádobka |
| provozní tlak | 2 ... 12 bar |
| normální jmenovitý průtok | 1,300 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:9:-] inertní plyny |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 |
| skladovací teplota | -10 ... 60 °C |
| třída čistoty vzduchu na výstupu | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4] |
| teplota média | 5 ... 60 °C |
| okolní teplota | 5 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 349 g |
| typ upevnění | dle volby: instalace vedení příslušenstvím |
| připojení pneumatiky 1 | G1/4 |
| připojení pneumatiky 2 | G1/4 |
| upozornění k materiálu | prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS |
| informace o materiálu těsnění | NBR |
| informace o materiálu filtru | PE |
| informace o materiálu pouzdra | hliníkový tlakový odlitek |
| informace o materiálu nádobky | hliníkový tlakový odlitek hliník legovaný pro tvárění |
| informace o materiálu hledítka | PA |