


# filtry s aktivním uhlím MS4N-LFX-1/4-U

č. dílu: 535786

FESTO

Kovová nádobka, směr průtoku zleva doprava.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	4
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
konstrukce	filtr s aktivním uhlím
ochrana nádobky	integrováno jako kovová nádobka
provozní tlak	0 ... 14 bar
max. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu	360 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:4:2] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
teplota média	5 ... 30 °C
zbytkový obsah oleje	0.003 mg/m <sup>3</sup>
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	350 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky 1	1/4 NPT
připojení pneumatiky 2	1/4 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál filtru	aktivní uhlí
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál nádobky	hliníkový tlakový odlitek hliník legovaný pro tváření
materiál průhledového okénka	PA