

# maznice MS4N-LOE-1/4-U-Z

č. dílu: 535800

FESTO

Kovová nádobka, směr průtoku zprava doleva.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	4
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
konstrukce	standardní proporcionální maznice
max. plnicí množství oleje	36 cm <sup>3</sup>
ochrana nádobky	integrováno jako kovová nádobka
vstupní tlak 1	1 ... 12 bar
minimální průtok pro funkci mazání	40 l/min
normální jmenovitý průtok	2,200 l/min
provozní médium	stlačený vzduch
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
teplota média	-10 ... 60 °C
viskozita oleje	ISO VG 32
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	354 g
typ upevnění	příslušenstvím dle volby: instalace vedení
připojení pneumatiky 1	NPT1/4-18
připojení pneumatiky 2	NPT1/4-18
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	hliníkový tlakový odlitek hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu hledítka	PA