


# Checkbox CHB-C-X

č. dílu: 536084  
výběhový výrobek

FESTO

kompaktní konstrukce

Výběhový typ. Dodáván do r. 2015. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
max. průměr dílu	25 mm
funkce čítání	ano
stupeň krytí	IP64
připojení enkodéru	dle specifikace RS 485
max. délka dílu	V závislosti na rychlosti pásu a požadovaném rozlišení
min. průměr dílu	0.5 mm
min. délka dílu	1 mm
výstupy	řízení dopravníků řízení pásu/připravenost k provozu hlášení "varování" chybný díl dobrý díl, ale špatně orientovaný dobrý díl, správně orientovaný výstup pro chyby PLC_Power dosažena předvolba počítadla
vstupy	vnější Start Counter Reset vnější chyba Camera - Enable čidlo fronty 2 čidlo fronty 1 vnější čidlo vnější učící se režim Type Select 3 Type Select 2 Type Select 1 Type Select 0 blokování tlačítek
max. počet různých orientací pro každý druh	8
max. počet druhů v paměti	12
předvolba množství	Software CheckKon
rozsah čítání	1 - 2 Mrd.
vnitřní jištění	tavná pojistka 8 A
elektronické omezení výstupů na	700 mA
max. součtový proud na připojení PLC	1 A
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon při nezatížených výstupech	750 mA
přípustné výkyvy napětí	+/- 15 %
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
okolní podmínky	suchý odstínění extrémního vlivu cizího světla

parametr	hodnota
	co možná nejčistší okolní vzduch
okolní teplota	-5 ... 50 °C
rozlišení kamery	6/100 mm
čas pro expozici	128 ... 1,024 $\mu$ s
diagnostické rozhraní	4 piny M12x1 sběrnice RS232 115 Kbaud zásuvka