


filtry s aktivním uhlím MS4N-LFX-1/8-U-Z

č. dílu: 536718

FESTO

Kovová nádoba, směr průtoku zprava doleva.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| velikost | 4 |
| řada | MS |
| montážní poloha | svisle +/- 5° |
| konstrukce | filtr s aktivním uhlím |
| ochrana nádoby | integrováno jako kovová nádoba |
| vstupní tlak 1 | 0 ... 14 bar |
| normální jmenovitý průtok | 250 l/min |
| provozní médium | filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 0,01 µm |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 |
| skladovací teplota | -10 ... 60 °C |
| třída čistoty vzduchu na výstupu | 1.7.1 dle DIN ISO 8573-1 |
| teplota média | 5 ... 30 °C |
| zbytkový obsah oleje | 0.003 mg/m3 |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 350 g |
| typ upevnění | příslušenstvím dle volby: instalace vedení |
| připojení pneumatiky 1 | NPT1/8-27 |
| připojení pneumatiky 2 | NPT1/8-27 |
| upozornění k materiálu | prosté mědi a PTFE |
| informace o materiálu filtru | aktivní uhlí |
| informace o materiálu pouzdra | hliníkový tlakový odlitek |
| informace o materiálu nádoby | hliníkový tlakový odlitek hliník legovaný pro tváření |
| informace o materiálu hledítka | PA |