


jemný filtr MS6-LFM-1/4-BRV-DA

č. dílu: 536839

FESTO

filtr 1 µm, nádobka z plastu s ochranným košem z plastu, plně automatické odpouštění kondenzátu, s indikací tlakové diference, směr proudění zleva doprava.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	6
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	1 µm
účinnost filtrace	99.99 %
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	filtr z vláken
max.množství kondenzátu	38 cm ³
ochrana nádobky	ochranný koš z plastu
ukazatel diferenciálního tlaku	optická indikace
provozní tlak	2 ... 12 bar
max. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu	950 l/min
min. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu	140 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [2:7:3]
teplota média	5 ... 60 °C
zbytkový obsah oleje	0.5 mg/m ³
okolní teplota	5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	600 g
typ upevnění	dle volby: instalace vedení příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu filtru	borsilikátové vlákno
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	PC