


jemný filtr MS6N-LFM-1/4-BRM-DA-Z

č. dílu: 536854

FESTO

Filtr 1 µm, nádobka z plastu s ochranným košem z plastu, ruční odpouštění kondenzátu, s indikací tlakové diference, směr proudění zprava doleva.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	6
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	1 µm
účinnost filtrace	99.99 %
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
konstrukce	filtr z vláken
max.množství kondenzátu	38 cm ³
ochrana nádobky	ochranný koš z plastu
ukazatel diferenciálního tlaku	optická indikace
vstupní tlak 1	0 ... 20 bar
normální jmenovitý průtok	550 l/min
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 5 µm
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	2.7.3 dle DIN ISO 8573-1
teplota média	-10 ... 60 °C
zbytkový obsah oleje	0.5 mg/m ³
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	600 g
typ upevnění	příslušenstvím dle volby: instalace vedení
připojení pneumatiky 1	NPT1/4-18
připojení pneumatiky 2	NPT1/4-18
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu filtru	borsilikátové vlákno
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	PC