


nejjemnější filtr MS6N-LFM-1/2-ARM-DA-Z

č. dílu: 536892

FESTO

Filtr 0,01 µm, nádobka z plastu s ochranným košem z plastu, ruční odpouštění kondenzátu, s indikací tlakové diference, směr proudění zprava doleva.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------------|--|
| velikost | 6 |
| řada | MS |
| montážní poloha | svisle +/- 5° |
| stupeň filtrace | 0.01 µm |
| účinnost filtrace | 99.9999 % |
| odpouštění kondenzátu | ručně otočný |
| konstrukce | filtr z vláken |
| max.množství kondenzátu | 38 cm ³ |
| ochrana nádobky | ochranný koš z plastu |
| ukazatel diferenciálního tlaku | optická indikace |
| vstupní tlak 1 | 0 ... 20 bar |
| normální jmenovitý průtok | 480 l/min |
| provozní médium | filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 1 µm |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 |
| skladovací teplota | -10 ... 60 °C |
| třída čistoty vzduchu na výstupu | 1.7.2 dle DIN ISO 8573-1 |
| teplota média | -10 ... 60 °C |
| zbytkový obsah oleje | 0.01 mg/m ³ |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 600 g |
| typ upevnění | příslušenstvím dle volby: instalace vedení |
| připojení pneumatiky 1 | NPT1/2-14 |
| připojení pneumatiky 2 | NPT1/2-14 |
| upozornění k materiálu | prosté mědi a PTFE |
| informace o materiálu těsnění | NBR |
| informace o materiálu filtru | borsilikátové vlákno |
| informace o materiálu pouzdra | hliníkový tlakový odlitek |
| informace o materiálu nádobky | PC |