



# rozbočovací modul MS6-FRM-3/8-I-Z

č. dílu: 536973

FESTO

s integrovanou funkcí zpětného ventilu, směr průtoku zprava doleva.



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
konstrukce	rozbočovací modul s funkcí zpětného ventilu
provozní tlak	0 ... 20 bar
normální jmenovitý průtok směrem hlavního průtoku 1→2	5,500 l/min
normální jmenovitý průtok výstupem nahoru	2,900 l/min
normální jmenovitý průtok výstupem dolů	3,200 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	400 g
připojení pneumatiky 1	G3/8
připojení pneumatiky 2	G3/8
připojení pneumatiky 3	G1/2
připojení pneumatiky 4	G1/2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek