


filtr MS12-LF-G-CUV

č. dílu: 537152

FESTO

filtr 5 µm, nádobka z kovu, plně automatické odpouštění kondenzátu,
směr proudění zleva doprava.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	12
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	5 µm
odpouštění kondenzátu	plně automatický ručně tlačítkem
konstrukce	slinutý filtr s odstředivým odlučovačem
max. množství kondenzátu	400 cm ³
ochrana nádobky	integrováno jako kovová nádobka
provozní tlak	2 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	11,500 ... 14,000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:9:-] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	5 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4]
teplota média	5 ... 60 °C
okolní teplota	5 ... 60 °C
charakteristická životnost	≥ 1,000 std
hmotnost výrobku	7,000 g
typ upevnění	instalace vedení s upevňovacím úhelníkem dle volby:
připojení pneumatiky 1	vnitřní
připojení pneumatiky 2	vnitřní
materiál krytky	PA
materiál těsnění	NBR
materiál filtru	slinutý bronz
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál nádobky	hliník legovaný pro tváření
materiál průhledového okénka	PC