

maznice MS12-LOE-G-U

č. dílu: 537156

FESTO

Kovová nádobka, směr průtoku zleva doprava.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	12
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
konstrukce	standardní proporcionální maznice
max. plnicí množství oleje	1,500 cm ³
ochrana nádobky	integrováno jako kovová nádobka
provozní tlak	1 ... 16 bar
minimální průtok pro funkci mazání	400 l/min
normální jmenovitý průtok	20,000 ... 22,000 l/min
provozní médium	třída jakosti vzduchu 5:7:- dle DIN ISO 8573-1
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
teplota média	0 ... 60 °C
viskozita oleje	ISO VG 32
okolní teplota	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	6,500 g
typ upevnění	instalace vedení s upevňovacím úhelníkem dle volby:
připojení pneumatiky 1	vnitřní
připojení pneumatiky 2	vnitřní
materiál krytky	PA
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál nádobky	hliník legovaný pro tvárění