


čelist chapadla BUB-HGPT-25-

č. dílu: 537200

FESTO

[pro chapadlo s drážkou T HGPT-...](#)



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	25
montážní poloha	libovol.
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	5 ... 60 °C
hmotnost výrobku na čelist chapadla	112 g
typ upevnění	průchozí dírou a středící dutinkou
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu polotovaru	hliník legovaný pro tvářeni