


# nejjemnější filtr MS4-LFM-1/8-AUV-DA-Z

č. dílu: 537215

FESTO

filtr 0,01 µm, nádobka z kovu, plně automatické odpouštění kondenzátu, s indikací tlakové diference, směr proudění zprava doleva.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	4
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	0.01 µm
účinnost filtrace	99.9999 %
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	filtr z vláken
max.množství kondenzátu	25 ml
ochrana nádobky	integrováno jako kovová nádobka
ukazatel diferenciálního tlaku	optická indikace
vstupní tlak 1	2 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	120 l/min
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 1 µm
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	1.7.2 dle DIN ISO 8573-1
teplota média	5 ... 60 °C
zbytkový obsah oleje	0.01 mg/m <sup>3</sup>
okolní teplota	5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	350 g
typ upevnění	příslušenstvím dle volby: instalace vedení
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu filtru	borsilikátové vlákno
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	hliníkový tlakový odlitek hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu hledítka	PA