

oddělovací prvek VABD-B6-12-P-C

č. dílu: 537516

FESTO

Pro tvorbu tlakových zón ve sběrných kanálech 1 a 3 v přípojovacích lištách.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
velikost balení	1
provozní tlak	0,9 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
teplota média	-5 ... 50 °C
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	20 g
materiál záslepky	vyztužený PA
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
materiál O-kroužku	NBR
materiál oddělovacího prvku	ocel