


připojovací deska VABS-B6-PB-Q

č. dílu: 537519

FESTO

Pro vnější pomocný řídicí tlak.



katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	21 mm
třída odolnosti korozi KBK	2
max. utahovací moment upevnění ventilů	2 Nm
max. utahovací moment při montáži na stěnu	3 Nm
hmotnost výrobku	22 g
připojení řídicího tlaku 12	M5
připojení řídicího tlaku 14	M5
připojení pneumatiky 1	pro vložku 18 mm
připojení pneumatiky 3	G1/4
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu připojovací desky	zesílený PA