



# redukční ventil LR-1/8-DB-7-O-MINI

č. dílu: 537642

FESTO

Přímo řízený redukční ventil, pracovní tlak do 7 barů, bez manometru.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Mini
šířka	44 mm
řada	DB
pojistka ovládání	otočná hlavice s aretací
montážní poloha	libovol.
konstrukce	redukční ventil bez manometru
funkce regulátoru	se sekundárním odvětráním s možností zpětného průtoku
ukazatel tlaku	G1/8, připraveno
provozní tlak	1.5 ... 10 bar
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 7 bar
max. tlaková hystereze	0.5 bar
normální jmenovitý průtok	≥ 800 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:--:]
třída odolnosti korozi KBK	1
teplota média	-5 ... 50 °C
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	150 g
typ upevnění	dle volby: montáž do panelu instalace vedení průchozí dírou s upevňovacím úhelníkem
připojení manometru	G1/8
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu otočné hlavice	POM
informace o materiálu pouzdra	zesílený PA