



redukční ventil s filtrem LFR-1/8-DB-7-5M-O-MINI

č. dílu: 537648

FESTO

Výstupní tlak max. 7 barů, bez manometru, filtrace 5 µm.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Mini
šířka	44 mm
řada	DB
pojistka ovládání	otočná hlavice s aretací
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	5 µm
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
konstrukce	redukční ventil s filtrem bez manometru
funkce regulátoru	se sekundárním odvětráním s možností zpětného průtoku
ukazatel tlaku	G1/8, připraveno
provozní tlak	1.5 ... 10 bar
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 7 bar
max. tlaková hystereze	0.5 bar
normální jmenovitý průtok	>= 500 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:9:-] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	1
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4] inertní plyny
teplota média	-5 ... 50 °C
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	200 g
typ upevnění	dle volby: instalace vedení průchozí dírou s upevňovacím úhelníkem
připojení manometru	G1/8
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu otočné hlavice	POM
informace o materiálu filtru	PE
informace o materiálu pouzdra	zesílený PA
informace o materiálu nádobky	PC