

# napájecí kabel KPWR-MC-1-SUB-9HC-2,5

č. dílu: 537931  
výběhový výrobek

vhodný pro MTR-DCI-...

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
označení kabelů	bez nosiče štítků
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	Sub-D Mixed
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	2
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	2
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
elektrické připojení 2, technika připojení	volné konce
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	2
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	2
rozsah provozního napětí DC	24 ... 48 V
délka kabelu	2.5 m
vlastnost vedení	pro energetické řetězy
poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu	≥ 64 mm
průměr kabelu	8.6 mm
struktura kabelu	2x1,5 stíněno
jmenovitý průřez vodiče	1.5 mm <sup>2</sup>
konce vodičů	kabelové dutinky
stupeň krytí	IP54
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	0 ... 50 °C