


přesný redukční ventil MS6-LRP-1/4-D4-A8-Z

č. dílu: 538007

FESTO

nepřímý řízený redukční ventil, pracovní tlak do 2,5 baru, výstup dopředu.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| velikost | 6 |
| řada | MS |
| pojistka ovládání | otočná hlavice s aretací |
| montážní poloha | libovol. |
| konstrukce | nepřímý řízený přesný membránový regulační ventil |
| funkce regulátoru | konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním |
| ukazatel tlaku | připravené G1/8" |
| provozní tlak | 1 ... 14 bar |
| rozsah řízeného tlaku | 0.05 ... 2.5 bar |
| max. tlaková hystereze | 0.02 bar |
| průtok sekundárního odvětrání | ≥ 450 l/min |
| normální jmenovitý průtok | ≥ 1,100 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem není možný |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 |
| skladovací teplota | -10 ... 60 °C |
| teplota média | -10 ... 60 °C |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 1,000 g |
| typ upevnění | dle volby: montáž do panelu instalace vedení příslušenstvím |
| připojení pneumatiky 1 | G1/4 |
| připojení pneumatiky 2 | G1/4 |
| připojení pneumatiky 3 | G1/4 |
| upozornění k materiálu | prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS |
| informace o materiálu těsnění | NBR |
| informace o materiálu pouzdra | hliník |