


# ruční otočný ventil VHER-BH-M04C-G14-LD

č. dílu: 538194

FESTO

Z plastu, se snímáním poloh ruční páky, funkce ventilu 4/3 se střední polohou uzavřenou, možnost uzamčení ruční páky ve všech třech polohách, připojení zbokou.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	4/3 ve stř. pol. uzavř.
typ ovládání	ruční
normální jmenovitý průtok	1,150 l/min
provozní tlak	-0,95 ... 10 bar
konstrukce	otočné šoupě
jmenovitá světlost	8 mm
funkce odvětrání	lze škrtit
pojistka ovládání	s příslušenstvím, zamykatelný
princip těsnění	tvrdý
typ řízení	přímo
směr proudění	reversibilní
volnost před překřížením	ano
indikace stavu signálu	příslušenstvím
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-20 ... 80 °C
ovládací moment	2,8 Nm
hmotnost výrobku	435 g
typ upevnění	dle volby: montáž do panelu průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/4
připojení pneumatiky 4	G1/4
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE obsahuje látky LABS
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek