

# přívodní kabel NEBV-S1G25-K-5-N-LE25

č. dílu: 538226

FESTO

pro připojení ventilových terminálů VTUB vícepólovým konektorem, se zásuvkou Sub-D, 25 pinů.



## katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	4-40 UNC-2B
hmotnost výrobku	910 g
elektrické připojení 1	zásuvka Sub-D, 25 pinů
elektrické připojení 2	volné konce vodičů, 25 žil
jmenovité provozní napětí DC	24 V
délka kabelu	5 m
vlastnost vedení	standard
min. poloměr ohybu kabelu	105 mm
průměr kabelu	10.5 mm
struktura kabelu	20x0,25+5x0,34
stupeň krytí	IP65 IP67 v montovaném stavu
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 50 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	PVC
materiál tělesa	PBT
materiál převlečné matice	PA
materiál těsnění	TPE-O