


hadice z plastu PUN-E-10x1,25-SW-300

č. dílu: 538463

FESTO

vhodná pro nástrčná připojení QS, velmi ohebná, odolná hydrolýze,
odolná mikrobům, povoleno použití při výrobě potravin.
výběhový typ. k dodání do r. 2012.



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	10 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	60 mm
vnitřní průměr	7,5 mm
min. poloměr ohybu	26 mm
provozní tlak závislý na teplotě	-0,95 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
schváleno pro potravinářství	FDA 2002/72/EG
okolní teplota	-35 ... 50 °C
hmotnost výrobku dle délky	0,044 kg/m
barva	černý
tvrdost Shore	D 52 +/-3
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu hadice	TPE-U(PU)