


# průtokoměr SFE3-F005-L-WQ6-2NB-K1

č. dílu: 538524

FESTO

s displejem.



## katalogový list

parametr	hodnota
povolení	C-Tick
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
rozsah měření průtoku, počáteční hodnota	0.05 l/min
rozsah měření průtoku, konečná hodnota	0.5 l/min
provozní tlak	-0.7 ... 7 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:4:2] dusík
teplota média	0 ... 50 °C
okolní teplota	0 ... 50 °C
přesnost FS	8 %FS
spínaný výstup	2xNPN
funkce spínání	komparátor okna komparátor prahové hodnoty
funkce spínaného prvku	vypínač spínač
opakovatelná přesnost hodnoty sepnutí FS	1 %
doba sepnutí	50 ms
analogový výstup	1 - 5 V
odpor zátěže	> 50 kOhm
rozsah zobrazení	0.05 ... 0.5 l/min
rozsah provozního napětí DC	12 ... 24 V
elektrické připojení	kabel
délka kabelu	1 m
informace o materiálu pláště kabelu	PVC
typ upevnění	průchozí dírou
montážní poloha	svisle vodorovn.
připojení pneumatiky	QS-6
hmotnost výrobku	70 g
informace o materiálu pouzdra	PA
druh zobrazení	3 1/2 místa alfanumericky
stupeň krytí	IP40
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi