



průtokoměr SFET-R0100-L-WQ4-D-K3

č. dílu: 538537
výběhový výrobek

FESTO

Miniaturní převodník průtoku pro vakuum.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2020. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---|
| povolení | C-Tick |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU-EMC |
| upozornění k materiálu | obsahuje látky LABS |
| rozsah měření průtoku, počáteční hodnota | -1 l/min |
| rozsah měření průtoku, konečná hodnota | 1 l/min |
| provozní tlak | -0.9 ... 2 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:4:2] dusík |
| teplota média | 0 ... 50 °C |
| okolní teplota | 0 ... 50 °C |
| doba sepnutí | 5 ms |
| analogový výstup | 1 - 5 V |
| chyba linearity FS | 5 % |
| opakovatelná přesnost analogové hodnoty FS | 1 % |
| odpor zátěže | > 50 kOhm |
| rozsah provozního napětí DC | 12 ... 24 V |
| elektrické připojení | kabel |
| délka kabelu | 3 m |
| materiál pláště kabelu | PVC |
| typ upevnění | průchozí dírou |
| montážní poloha | svisle vodorovn. |
| připojení pneumatiky | QS-4 |
| hmotnost výrobku | 25 g |
| materiál tělesa | PA |
| ukazatel připravenosti k provozu | LED |
| stupeň krytí | IP40 |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |