


připojovací deska VMPA1-FB-AP-4-1-T1

č. dílu: 538657

FESTO

pro ventilové terminály MPA-S.



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	42 mm
délka	107,3 mm
rozměr rastru	10,5 mm
max. počet ventilových pozic	4
provozní tlak v Mpa	-0,09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0,9 ... 10 bar
řídící tlak [Mpa]	0,3 ... 0,8 MPa
řídící tlak	3 ... 8 bar
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	185 g
připojení pneumatiky 2	M7
připojení pneumatiky 4	M7
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	hliníkový tlakový odlitek