

# spínací ventil MS6-EE-3/8-V110-S

č. dílu: 538743

FESTO

elektricky, s tlumičem hluku, směr průtoku zleva doprava.



## katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	pístové šoupě
typ ovládní	elektrický
funkce odvětrání	nelze škrtit
pomocné ruční ovládní	s aretací tlačítkem
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
typ řízení	nepřímo řízené
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu uzavř.
provozní tlak	4 ... 10 bar
hodnota C	22 l/sbar
hodnota B	0,5
normální jmenovitý průtok	5,500 l/min
spínací cyklus	100%
parametry cívy	110 V AC: 50/60 Hz, příkon při sepnutí: 3 VA, trvalý příkon: 2,4 VA
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 60 °C
povolení	c UL us - Recognized (OL)
typ upevnění	dle volby: instalace vedení příslušenstvím
montážní poloha	libovol.
směr proudění	nelze obrátit
hmotnost výrobku	0.816 g
připojení pneumatiky 1	G3/8
připojení pneumatiky 2	G3/8
připojení pneumatiky 3	G1/2
napájení řídicím tlakem	vnitřní
elektrické připojení	konektor čtyřhranný tvar dle DIN EN 175301-803 tvar C
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek