


# spínací ventil MS6N-EE-1/4-V110-S-Z

č. dílu: 538768

FESTO

elektricky, s tlumičem hluku, směr průtoku zprava doleva.



## katalogový list

| parametr                      | hodnota  |
|-------------------------------|--|
| funkce odvětrání              | nelze škrtit   |
| typ ovládání                  | elektrický   |
| montážní poloha               | libovol.   |
| pomocné ruční ovládání        | s aretací tlačítkem                                    |
| konstrukce                    | pístové šoupě  |
| typ návratu do původní polohy | mechanická pružina                                     |
| typ řízení                    | přímo  |
| napájení řídicím tlakem       | vnitřní  |
| směr proudění                 | nelze obrátit  |
| funkce ventilu                | 3/2 monostabilní, v klidu uzavř.                       |
| indikace polohy sepnutí       | příslušenstvím   |
| provozní tlak                 | 4 ... 10 bar   |
| hodnota B                     | 0.5  |
| hodnota C                     | 11 l/sbar  |
| normální jmenovitý průtok     | 2,600 l/min  |
| parametry cívky               | 110V AC  |
| provozní médium               | stlačený vzduch  |
| třída odolnosti korozi KBK    | 2  |
| okolní teplota                | -10 ... 60 °C  |
| hmotnost výrobku              | 0.816 g  |
| elektrické připojení          | konektor<br>čtyřhranný tvar<br>tvar C<br>dle DIN 43650 |
| typ upevnění                  | příslušenstvím<br>dle volby:<br>instalace vedení       |
| připojení pneumatiky 1        | NPT1/4-18  |
| připojení pneumatiky 2        | NPT1/4-18  |
| připojení pneumatiky 3        | G1/2   |
| upozornění k materiálu        | prosté mědi a PTFE                                     |
| informace o materiálu těsnění | NBR  |
| informace o materiálu pouzdra | hliníkový tlakový odlitek                              |