

vodicí jednotka FDG-25- -ZR-RF

č. dílu: 538791

FESTO



příklad zobrazení



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
velikost	25
zdvih	1 ... 5,000 mm
rezerva zdvihu	86 mm
montážní poloha	libovol.
vedení	vedení v kladkách
konstrukce	vedení
max. zrychlení	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
max. rychlost	$\leq 10 \text{ m/s}$
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
okolní teplota	0 ... 60 °C
momenty ploch 2.stupně lx	594.7E+03 mm ⁴
momenty ploch 2.stupně ly	237.2E+03 mm ⁴
max. síla Fy	150 N
max. síla Fz	150 N
max. moment Mx	7 Nm
posuvová síla	5 ... 12 N
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	29.2 g
typ upevnění	příslušenstvím
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE obsahuje látky LABS
materiál krytky	PA
materiál vodicí kolejnice	ocel
materiál vodicího prvku	ocel
materiál tělesa	hliník eloxovaný