



napájecí kabel KPWR-MC-1-SUB-15HC-5

č. dílu: 538915
výběhový výrobek

FESTO

Pro připojení silového napájení a napájení logiky.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2020. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
označení kabelů	bez nosiče štítků
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	Sub-D Mixed
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	7
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	6
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
elektrické připojení 2, technika připojení	volné konce
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	6
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	6
rozsah provozního napětí DC	0 ... 24 V
délka kabelu	5 m
vlastnost vedení	pro energetické řetězy
poloměr ohybu, pevný přívod kabelu	≥ 50 mm
poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu	≥ 100 mm
průměr kabelu	10 mm
struktura kabelu	2x2,5+2x(2x0,34) stíněno
jmenovitý průřez vodiče	0.34 mm ² 2.5 mm ²
konce vodičů	kabelové dutinky
stupeň krytí	IP54
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	0 ... 40 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-25 ... 60 °C
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
materiál izolačního pouzdra	TPE-E