

unášeč FKC-32

č. dílu: 538961

FESTO

pro přímočarý pohon DGC-G



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	32
radiální odchylka +/-	2.5 mm
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
krátkodobé maximální přípustné zatížení ve směru síly +/-	3,000 N
dlouhodobé maximální přípustné zatížení ve směru síly +/-	1,400 N
hmotnost výrobku	122.3 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál kloubu	zesílený PA
materiál kulových čepů	vysoce legovaná ocel
materiál desky	hliník legovaný pro tváření