


Checkbox CHB-C-F

č. dílu: 539076

FESTO

kompaktní konstrukce



katalogový list

parametr	hodnota
funkce čítání	ano
stupeň krytí	IP64
připojení enkodéru	dle specifikace RS 485
výstupy	dobrý díl, správně orientovaný dobrý díl, ale špatně orientovaný chybný díl řízení dopravníků řízení pásu/připravenost k provozu hlášení "varování" výstup pro chyby dosažena předvolba počítadla PLC_Power
vstupy	čidlo fronty 1 čidlo fronty 2 Camera - Enable vnější chyba Counter Reset vnější Start vnější čidlo blokování tlačítek Type Select 0 Type Select 1
max. počet různých orientací pro každý druh	8
max. počet druhů v paměti	16
předvolba množství	Software CheckKon
rozsah čítání	1 - 2 Mrd.
vnitřní jištění	tavná pojistka 8 A
elektronické omezení výstupů na	700 mA
max. součtový proud na připojení PLC	1 A
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon při nezatížených výstupech	750 mA
přípustné výkyvy napětí	+/- 15 %
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
okolní podmínky	suchý odstínění extrémního vlivu cizího světla co možná nejčistší okolní vzduch
okolní teplota	-10 ... 50 °C
hmotnost výrobku	2,500 g
rozlišení kamery	4/100 mm
čas pro expozici	128 ... 1,024 μs
pracovní vzdálenost	95 ... 99 mm
průhledové okénko	42 - 45 mm
diagnostické rozhraní	sběrnice RS232 115 Kbaud M12x1 4 piny
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE