


otočný rozdělovač GF-1/2-1/4

č. dílu: 539292

FESTO

Jednoduchý otočný přívod, 1 vstup a 4 výstupy.
ovládací síla je závislá na výšce najetí



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	15 mm
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
normální průtok 1-2.1 (6->0)	4,050 l/min
normál. průtok 1-2.X otevř. (6->0)	14,130 l/min
max. otáčky	2,500 1/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-] voda (kapalná, bez ledu)
upozornění pro provozní a ovládací médium	při provozu s vodou použijte filtr 5 µm provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 80 °C
max. utahovací moment	8 Nm
jmenovitý utahovací moment	4.25 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
připojení pneumatiky 1	G1/2
připojení pneumatiky 2	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS