



# kabel pro motor KMTR-DC-SUB-15-M12-10

č. dílu: 539316  
výběhový výrobek

pro připojení elektrických saní mini SLTE nebo paralelních chapadel  
HGPLE k ovladači motorů SFC-DC.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2020. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
označení kabelů	příslušenstvím
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	kruhový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	12
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	11
elektrické připojení 1, druh upevnění	upevnění závitem
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, tvar	úhlový
elektrické připojení 2, druh připojení	konektor
elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 2, technika připojení	Sub-D
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	15
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	11
elektrické připojení 2, druh upevnění	2x šroub 4-40 UNC-2A
rozsah provozního napětí DC	0 ... 24 V
zatížitelnost proudem při 40°C	1 A
napěťová pevnost	0,5 kV
délka kabelu	10 m
vlastnost vedení	pro energetické řetězy
poloměr ohybu, pevný přívod kabelu	≥ 50 mm
poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu	≥ 80 mm
průměr kabelu	8 mm
struktura kabelu	4x(2x0,14)D+3x0,14 stíněno
jmenovitý průřez vodiče	0,14 mm <sup>2</sup>
stupeň krytí	IP67
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-25 ... 70 °C
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	2
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
barevný plášť kabelu	oranžový