

# podpůrný profil HMIA-E05- -

č. dílu: 539378

FESTO

Pro kombinaci pohonů do systémů více os v rámci stavebnice  
manipulační a montážní techniky.



## katalogový list

| parametr                   | hodnota                                  |
|----------------------------|--|
| max. délka profilu         | 3,000 mm                                 |
| montážní poloha            | libovol.                                 |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi      |
| shoda ohledně LABS         | VDMA24364-B2-L                           |
| hmotnost výrobku dle délky | 2.12 kg/m                                |
| materiál adaptéru          | hliník legovaný pro tváření<br>eloxovaný |