


# spojovací vedení NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3

č. dílu: 539508

FESTO

pro čidla na válce, čidla polohy, tlaková čidla, průtokoměry, optická a indukční čidla.



## katalogový list

parametr	hodnota
vlastnost vedení	pro energetické řetězy
rozsah provozního napětí AC	30 V
rozsah provozního napětí DC	30 V
přípustné proudové zatížení	1.7 A
stupeň znečištění	3
stupeň krytí	IP65 IP67
max. utahovací moment zásuvky	0.3 Nm
min. poloměr ohybu kabelu	30 mm
konce vodičů	dutinka pro vodič
elektrické připojení	přímá zásuvka / kabel M5x0,5 / volný konec 4 piny / 3 žíly
struktura kabelu	3x0,14
průměr kabelu	2.9 mm
délka kabelu	5 m
typ kabelu	LiFY11Y
jmenovitý průřez vodiče	0.14 mm <sup>2</sup>
typ upevnění	s drážkovanou maticí s převlečnou maticí
barva vodičů	modrý hnědý černý
barva tělesa	černý
barevný plášť kabelu	šedá
informace o materiálu převlečné matice	mosaz poniklováno
informace o materiálu pouzdra	TPE-U(PU)
informace o materiálu pláště kabelu	TPE-U(PU)
informace o materiálu nástrčných kontaktů	mosaz pozlaceno