


# zásuvka MSSD-F-M16

č. dílu: 539710

FESTO

Pro elektromagnetické cívky a ventily, přípojovací obrazec podle průmyslového standardu.



## katalogový list

parametr	hodnota
četnost připojení	50
výstup kabelu	úhlové
upozornění k výstupu kabelu	lze přesadit o 180°
hmotnost výrobku	35 g
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, technika připojení	přípojovací obrazec podle průmyslového standardu 11 mm, tvar B
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	3
elektrické připojení 1, druh upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M3
elektrické připojení 2, technika připojení	šroubovací svorka
rozsah provozního napětí DC	0 ... 250 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 250 V
zatížitelnost proudem při 40°C	6 A
napěťová pevnost	2 kV
připojení ochranného vodiče	k dispozici
šroubení pro kabel	M16x1,5
průměr kabelu	6 ... 8 mm
jmenovitý průřez vodiče	≤ 0.75 mm <sup>2</sup>
stupeň krytí	IP65
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-20 ... 115 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál tělesa	zesílený PA
barva tělesa	černý
materiál těsnění	HNBR