

úhlová připojovací deska VABF-S4-2-A2G2-G18

č. dílu: 539719

FESTO

pro ventilové terminály VTSA a VTSA-F, pracovní výstupy 2 a 4
přesměrovány o 90°.



katalogový list

parametr	hodnota
stavební šířka	18 mm
podle normy	ISO 15407-2
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP65 NEMA 4
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	155 g
typ upevnění	průchozí dírou
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek