


připojovací blok CPPSC1-PRS-2-5S-MP

č. dílu: 539900
výběhový výrobek

FESTO

pro ventilové terminály CPA-SC.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2014. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	10.5 mm
oddělení tlakových zón	1 a 3 a 5
montážní poloha	libovol.
max. počet ventilových pozic	2
kód ventilové pozice	štítek
provozní tlak	10 bar
třída odolnosti korozi KBK	2
teplota média	-5 ... 50 °C
hladina akustického tlaku	85 dB(A)
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-5 ... 50 °C
povolení	c UL us - Recognized (OL)
hmotnost výrobku	430 g
elektrické rozhraní pro ventily	3 piny
typ upevnění připojovací desky	průchozí dírou s DIN lištou
typ upevnění	dle volby: průchozí dírou s DIN lištou
připojení pomocného řídicího tlaku 12/14	M5
připojení pomocného řídicího tlaku 12	M5
připojení výdechu	M5
připojení odvětrání řídicího tlaku 82	M5
připojení odvětrání řídicího tlaku 82/84	M5
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 3	G1/8
připojení pneumatiky 5	G1/8
informace o materiálu připojovací desky	hliník legovaný pro tvářeni eloxovaný