


# rozhraní pro síť SPC200-COM-DN2

č. dílu: 540305

FESTO

umožňuje ovládání prostřednictvím průmyslové sítě DeviceNet s variantami protokolu DeviceNet IO nebo DeviceNet Profil.



## katalogový list

parametr	hodnota
počet výstupů v režimu výběru vět	2 byte
počet výstupů v režimu start/stop	2 ... 8 byte
počet vstupů v režimu výběru vět	4 byte
počet vstupů v režimu start/stop	2 ... 8 byte
možné režimy provozu	Start/Stop výběr vět
funkční znaky	čtení a zápis všech vstupů/výstupů čtení a zápis všech programových registrů čtení skutečné polohy digitální zadání požadované hodnoty
nastavení zařízení	připojení DeviceNet
podpora konfigurace	soubor EDS
diagnóza specifická pro zařízení	prostřednictvím stavového Byte prostřednictvím WinPISA
napájení průmyslové sítě DC	11 ... 30 V
typický příkon modulu	50 mA
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	80 g
rozsah adres síťové sběrnice	0 ... 63 °C
provedení sběrnice sítě	varianty protokolů: Device Net IO a Device Net Profil galvanické oddělení hladina 1 dle ISO/DIS 11898 standardní vysoká rychlost až 1 Mbit hladina2 dle specifikace CAN V2.0 Device Net Release 2.0 125, 250, 500 kBaud
elektrické připojení sítě	svorkovnice 5 pinů Open style:
indikace LED specifická pro výrobek	zobrazení stavu modulu a sítě
prostor pro montáž	od 3 nahoru
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS