



adaptér na síť FBA-CO-SUB-9-M12

č. dílu: 540324

FESTO

pro připojení na CANopen nebo DeviceNet



katalogový list

parametr	hodnota
protokol	CANopen DeviceNet
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	Sub-D
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	9
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	6
elektrické připojení 1, druh upevnění	2x šroub 4-40 UNC-2A
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, tvar	kruhový
elektrické připojení 2, druh připojení	konektor
elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 2, technika připojení	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	5
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	5
jmenovité provozní napětí DC	24 V
délka kabelu	0.1 m
průměr kabelu	6.3 mm
struktura kabelu	4x0,34 stíněno
jmenovitý průřez vodiče	0.34 mm ²
stupeň krytí	IP67
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-5 ... 50 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)