


jednosměrný škrticí ventil VFOC-E-S4-Q4

č. dílu: 540362

FESTO

s nástrčnou dutinkou, pro regulaci rychlosti otáčení nebo dopředné či zpětné rychlosti válce.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrtení na odvětrání
připojení pneumatiky 1	QS-4
připojení pneumatiky 2	nástrčná trubka QS-4
typ ovládní	ruční
nastavovací prvek	šroub se zářezem
typ upevnění	pro nasazení s nástrčnou dutinkou
normální jmenovitý průtok ve směru škrtení	0 ... 100 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	60 ... 100 l/min
provozní tlak	0.2 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
provozní médium	vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný
montážní poloha	libovol.
normální průtok ve směru škrtení 6 -> 0 barů	0 ... 170 l/min
normální průtok ve zpětném směru 6 -> 0 barů	130 ... 160 l/min
skladovací teplota	-10 ... 40 °C
teplota média	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	9.2 g
upozornění k připojení pneumatiky 2	vhodné pouze pro nástrčná připojení QS Festo
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu dutého šroubu	hliník legovaný pro tváření eloxovaný bezbarv.
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM
informace o materiálu regulačního šroubu	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu kyvného přívodu	zinkový tlakový odlitek