



jednotka pro pohon kulového kohoutu VZPR-BPD-22-R38

č. dílu: 540511

FESTO

z mosazi, s dvojitým pohonem DAPS, 2/2, jmenovitá světlost 3/8",
PN40, závit EN 10226-1



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	dvoucestný kulový kohout kyvný pohon
typ ovládání	elektrický pneumatický
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	CNOMO vnitřním závitem
připojení armatury	Rp3/8
indikace polohy sepnutí	směr hlavice = směr průtoku
jmenovitá světlost DN	15
provozní tlak pro pohon kulového kohoutu	1 ... 8.4 bar
jmenovitý tlak pro armaturu	40
teplota média	-20 ... 150 °C
okolní teplota	-20 ... 80 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
hmotnost výrobku	1,300 g
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi