

# jednotka pro pohon kulového kohoutu VZPR-BPD-22-R2

č. dílu: 540517

FESTO

z mosazi, s dvojčinným pohonem DAPS, 2/2, jmenovitá světlost 2",  
PN25, závit EN 10226-1



## katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	dvoucestný kulový kohout kyvný pohon
typ ovládání	elektrický pneumatický
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	CNOMO vnitřním závitem
připojení armatury	Rp2
indikace polohy sepnutí	směr hlavice = směr průtoku
jmenovitá světlost DN	50
provozní tlak pro pohon kulového kohoutu	1 ... 8.4 bar
jmenovitý tlak pro armaturu	25
teplota média	-20 ... 150 °C
okolní teplota	-20 ... 80 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
hmotnost výrobku	5,400 g
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi