


# jednotka pro pohon kulového kohoutu VZPR-BPD-22-R14R

č. dílu: 540526

FESTO

Skládá se z pneumatického kyvného pohonu DAPS, v kombinaci s kulovým kohoutem 2/2 VAPB z nerezového materiálu.



## katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	dvoucestný kulový kohout kyvný pohon
typ ovládání	elektrický pneumatický
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	CNOMO vnitřním závitem
připojení armatury	Rp1/4
indikace polohy sepnutí	směr hlavice = směr průtoku
jmenovitá světlost DN	10
provozní tlak pro pohon kulového kohoutu	1 ... 8.4 bar
jmenovitý tlak pro armaturu	63
teplota média	-20 ... 150 °C
okolní teplota	-20 ... 80 °C
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
schváleno pro potravinářství	ne
hmotnost výrobku	1,200 g
třída odolnosti korozi KBK	3