


montážní sada manometrů DPA-40-16-MA-SET

č. dílu: 540782

FESTO

pro zesilovač tlaku



katalogový list

parametr	hodnota
odpovídá normě	EN 837-1
jmenovitý rozměr manometru	27
konstrukce	manometr s trubičkovou pružinou
typ upevnění	s vnějším závitem
provozní tlak	16 bar
třída přesnosti měření	4
stupeň krytí	IP43
okolní teplota	5 ... 60 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
montážní poloha	libovol.
připojení pneumatiky	R1/8
hmotnost výrobku	16 g