


připojovací deska VABS-S4-2S-G18-B-K2

č. dílu: 541067

FESTO

s připojovacím obrázcem podle normy 15407-2.



katalogový list

parametr	hodnota
stavební šířka	18 mm
podle normy	ISO 15407-2
montážní poloha	libovol.
napájení řídicím tlakem	vnitřní
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
rozsah provozního napětí DC	24 V
napěťová pevnost	4 kV
zatížitelnost proudem při 40°C	2 A
stupeň znečištění	3
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX) podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK EX podle předpisů UK RoHS
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	EPL Gc (GB)
kategorie ATEX pro plyny	II 3G
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	Ex ec IIC T3 Gc X
sestava skupiny do výbuš. prostředí	IIC
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
max. povrchová teplota sestavy	T3
stupeň krytí	IP65 NEMA 4 v montovaném stavu
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	192 g
typ upevnění	průchozí dírou podle ISO 15407-2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	hliníkový tlakový odlitek