


napájecí deska VMPA-FB-SP-V

č. dílu: 541082

FESTO

pro ventilové terminály MPA-S.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přípustné výkyvy napětí	+/- 25 %
povolení	c UL us - Recognized (OL)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	200 g
elektrické připojení	3 piny M18
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu	zesílený PA
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek