


# uzel sítě CPX-FB32

č. dílu: 541302

FESTO

pro modulární elektrický terminál CPX.



## katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	(včetně propojovacího bloku) 50 mm x 107 mm x 50 mm
síťová sběrnice	zásuvka M12x1, 4 piny, kódování D
diagnóza specifická pro zařízení	diagnostika orientovaná na jednotlivé kanály a moduly - nízké napětí na modulech - paměť pro diagnostiku
podpora konfigurace	soubor EDS
parametrizace	- diagnostické vlastnosti - reakce při poruše - ovládání kanálů (force) - vlastnosti při zastavení - nastavení signálu - systémový parametr
přídavné funkce	- acyklický přístup k datům pomocí "Explicit Message" acyklický přístup k datům prostřednictvím ethernetu - adresace IP pomocí DHCP, přepínači DIL nebo -ovládacím zařízení diagnostika na úrovni kanálů prostřednictvím průmyslové sítě spouštěcí nastavení parametrů ve formě textu prostřednictvím prům. sítě stav systému lze zobrazit prostřednictvím procesních dat přídav. rozhraní pro diagnostiku pomocí ovládacích zařízení
ovládací prvky	spínače DIL
přenosová rychlost	10/100, full/half dupl. MBit/s
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
příkon energie při provozním napětí	Typ. 65 mA
jmenovité provozní napětí DC	24 V
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	125 g
maximální objem adres pro výstupy	64 Byte
maximální objem adres pro vstupy	64 Byte
protokol	EtherNet/IP
indikace LED specifická pro síť	IO: stav vst./výst. MS: stav modulu NS: stav sítě TP: síť je aktivní
indikace LED specifická pro výrobek	M: modifikovat, parametrizace PL: silové napájení PS: napájení elektroniky, napájení čidel SF: chyba systému
informace o materiálu pouzdra	zesílený PA PC